



KCL363R

Phasenschiene 3polig, 2-reihig 125mm, rechts, vertikal

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Abmessungen

Länge	146 mm
-------	--------

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit Uimp	4000 V
------------------------------	--------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm ²
---	--------------------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----