



KCL363R

Szyna grzebieniowa kołkowa pionowa 3P 16mm² do MCB 2-rzędowa prawa 125mm

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
-----------------	------

Architektura

Liczba biegunów	3
-----------------	---

Wymiary

Długość	146 mm
---------	--------

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	4000 V
----------------------------------	--------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	10 mm ²
--	--------------------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----