



KCL363R

Meziřadové přípojnice, 3-pólové propojení ze spodu pro 2 řady, pravé

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 63 A

Architektura

Počet pólů 3

Rozměry

Délka 146 mm

Napětí

Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp 4000 V

Připojení

Průřez plného vodiče 10 mm²

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano