



KCL363R

Fasskena för dvärgbrytare, 3-polig för 2 rader..

#### Tekniska egenskaper

##### Elektrisk ström

|           |      |
|-----------|------|
| Märkström | 63 A |
|-----------|------|

##### Arkitektur

|             |   |
|-------------|---|
| Antal poler | 3 |
|-------------|---|

##### Dimensioner

|       |        |
|-------|--------|
| Längd | 146 mm |
|-------|--------|

##### Spänning

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Nominell impulsskyddspänning Uimp | 4000 V |
|-----------------------------------|--------|

##### Anslutning

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Area solid ledare | 10 mm <sup>2</sup> |
|-------------------|--------------------|

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |