



KCL363R

Шина фазна вертикальна 3Р 16мм² 2-ряди, права

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	3
-------------------	---

Розміри

Довжина	146 mm
---------	--------

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга U_{imp}	4000 V
--	--------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	10 mm ²
---	--------------------

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
-----------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----