



LF6019009010

## Matarkanal LF 60x190mm, PVC, Vit

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	60 mm
Bredd	190 mm
Längd	2000 mm
Inre area	9060 - 9060 mm <sup>2</sup>

#### Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	38
---	----

#### Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	9010
Färg	Vit

#### Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30

#### Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60 °C
------------------	------------

#### Anslutning

Skarv	Förutrustad med kopplingar
-------	----------------------------

#### Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 4
Antal anslutbara mellanväggar	3
Kabelhållare medföljer	Ja
Med skyddsfilm	Nej

### Illustrationer | teckningar

