



EHZ163LAR

eHZ EDL WS-Lieferzähler, Klasse A, ohne Rücklauf sperre, Standardausführung

Technische Eigenschaften

Architektur

Polart

1P+N

Elektrischer Strom

Nennstrom

60 A

Kapazität

Anzahl Module

5

Konnektivität

Anschlussart

Direktanschluss

Abmessungen

Höhe

135 mm

Breite

90 mm

Tiefe

93 mm

Ausstattung

Art des Impulsgebers

Optisch

Kompatibilität

Geeignet für

Bezug/Lieferung

Messung

Messsystem

Direktmessung

Messgeräteart

Elektronisch

Frequenzmessbereich

50 - 50 Hz

Spannungsversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung

1

Funktionen

Genauigkeitsklasse

2

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP51

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-25 - 60 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40 - 70 °C

Leistung

Leistungsaufnahme VA

1 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

0,35 W

Frequenz

Frequenz

50 - 50 Hz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja