




KN99P

### Jogo 10 grampos ligação de fase

#### Características técnicas

##### Corrente elétrica

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 63 A |
|------------------|------|

##### Dimensões

|         |       |
|---------|-------|
| Largura | 12 mm |
|---------|-------|

##### Tensão

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tensão nominal | 230 - 230 V |
|----------------|-------------|

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tensão nominal de funcionamento Ue | 230 - 230 V |
|------------------------------------|-------------|

##### Materiais

|     |          |
|-----|----------|
| Cor | Castanho |
|-----|----------|

##### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Livre de halógeno | Sim |
|-------------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
|-----------------------|-----|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|