



KN99P

## Jogo 10 grampos ligação de fase

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	63 A
------------------	------

#### Dimensões

Largura	12 mm
---------	-------

#### Tensão

Tensão nominal	230 - 230 V
----------------	-------------

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
------------------------------------	-------------

#### Materiais

Cor	Castanho
-----	----------

#### Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
--------------------	-----

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----