



KN99P

Propojovací můstek pro fázové svorkovnicové bloky (sada 10 ks)

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 63 A

Rozměry

Šířka 12 mm

Napětí

Jmenovité napětí 230 - 230 V

Provozní napětí AC 230 - 230 V

Materiál

Barva Hnědá

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano