



KN99P

Вставна перемичка для з'єднання блоків фазних клем, комплект - 10шт.

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	63 A
-------------------	------

Розміри

Ширина	12 mm
--------	-------

Напруга

Номінальна напруга	230 - 230 V
--------------------	-------------

Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 230 V
---	-------------

Номінальна напруга ізоляції Ui	400 V
--------------------------------	-------

Матеріали

Colour	Коричневий
--------	------------

Матеріал	Поліамід (PA)
----------	---------------

Код RAL	8014
---------	------

Підключення

Тип з'єднання	З'єднання перо/пружина
---------------	------------------------

Sustainability

Без галогену	Так
--------------	-----

REACH-SVHC free	Так
-----------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----