



WH20184609B

**kallysto ENC: Interrupteur à clé S3/1p/1-2-1-2/+ plaque de fixation et face Brun**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 250 - 250 V |
| Tension nominale | 250 V       |

**Installation, montage**

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

**Courant électrique**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 25 A |
|-------------------------|------|

**Dimensions**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions                           | 77 x 77 mm |
| Profondeur                           | 70 mm      |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 63 mm      |

**Matière**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Couleur               | Marron     |
| Matière               | Duroplast  |
| Traitement de surface | Non traité |

**Architecture**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Type d'organe de commande | Clé |
|---------------------------|-----|

**Textes**

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Type de commutation  | Schéma du commutateur 3/1 pôles |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis               |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |