




KN99N

**Steekbrug voor aansluitklemmen nul, KNxxN (blauw)**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 63 A |
|-----------------|------|

**Spanning**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 230 V |
|-------------------|-------------|

**Materiaal**

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | Blauw |
|-------|-------|

**Afmetingen**

|         |       |
|---------|-------|
| Breedte | 12 mm |
|---------|-------|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |