



WH20187103A

**kallysto Schlüssel-SCH S2/1p/0-Aut-0-Man ohne Zyl. + Front für Kombination Grau**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
------------------	---

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Abmessungen**

Abmessungen	60 x 60 mm
Einbautiefe	7 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	63 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel ohne Zylinder
-----------------------	-------------------------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	25 A
-----------	------

**Texte**

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante	Umschalter Schema 2/1-polig, 0-AUT-0-MAN