



KD380FC

Kompakt-Phasenschiene 3-polig FI+LS, 12M

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

Abmessungen

Länge	215 mm
-------	--------

Spannung

Stossspannungsfestigkeit	4000 V
--------------------------	--------

Bemessungsbetriebsspannung Ue	415 - 415 V
-------------------------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm ²
---	--------------------

Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Gabel
-----------------------	-------------------------

Kapazität

Anzahl Module	12
---------------	----

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
---------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----