



41520001

Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz Arsys braun, glänzend

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Braun
RAL Nummer	8011
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Einbautiefe	32 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klapdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Ja
-----------------------	----

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Bedienelemente und Anzeigen

Art der Beleuchtung für die Installationsgeräte	Integrierte Bedienungskontrollleuchte Integrierte Fehlerkontrollleuchte
---	--

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Ja

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Beleuchtung	Mit Kontroll-LED für Betrieb/Fehler

Texte	
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraubklemmen