



41520002

Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz Arsys weiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 V |
| Nennspannung | 250 - 250 V |

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|------------|----------------------|
| Farbe | Weiß |
| RAL Nummer | 1013 |
| Glanzgrad | Glänzend |
| Werkstoff | Metall Kunststoff |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|-------------|-------|
| Höhe | 71 mm |
| Breite | 71 mm |
| Einbautiefe | 32 mm |

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Konnektivität

| | |
|--------------|--|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Montageart | Schraubbefestigung Krallenbefestigung |

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klapdeckel | Nein |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Nein |
| Mit Schloss | Nein |

Zubehör

| | |
|-----------------------|----|
| Mit Beschriftungsfeld | Ja |
|-----------------------|----|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

Bedienelemente und Anzeigen

| | |
|---|--|
| Art der Beleuchtung für die Installationsgeräte | Integrierte Bedienungskontrollleuchte Integrierte Fehlerkontrollleuchte |
|---|--|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

Funktionen

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Ja |

Texte

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Aufdruck | Mit Aufdruck |
| Abdeckung | Zentralplatte |
| Beleuchtung | Mit Kontroll-LED für Betrieb/Fehler |

Produktdatenblatt

41520002

| Texte | |
|--------------|--------------------------------|
| Schutz | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |