



WH25871105C

kallysto.line petit combin. ENC complet: Poussoir + prise type 13 Noir

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions | 92 x 92 mm |
| Profondeur de montage | 12 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

Tension

| | |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

Matière

| | |
|----------|-----------|
| Couleur | Noir |
| Code RAL | 9005 |
| Matière | Duroplast |
| Finition | Mat |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

Equipement

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse | Non |
| Type de connecteur/prise de courant | Norme suisse type 13 |
| Insert central rotatif | Non |

Textes

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect |
|----------------------|--------------------------------------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|