




KCL363L

**Phasenschiene 3polig, 2-reihig 125mm, links, vertikal**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 63 A |
|-----------|------|

**Architektur**

|           |   |
|-----------|---|
| Polanzahl | 3 |
|-----------|---|

**Abmessungen**

|       |        |
|-------|--------|
| Länge | 146 mm |
|-------|--------|

**Spannung**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Stoßspannungsfestigkeit Uimp | 4000 V |
|------------------------------|--------|

**Anschluss**

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 10 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|--------------------|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
|-----------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|