



KCL363L

### Шина фазна вертикальна ЗР 16мм<sup>2</sup> 2-ряди, ліва

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

##### Архітектура

Кількість полюсів	3
-------------------	---

##### Розміри

Довжина	146 mm
---------	--------

##### Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга U <sub>imp</sub>	4000 V
---	--------

##### Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

##### Sustainability

REACH-SVHC free	Так
-----------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----