




KCL363L

Шина фазна вертикальна 3Р 16мм² 2-ряди, ліва

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	63 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	3
-------------------	---

Розміри

Довжина	146 mm
---------	--------

Напруга

Номінальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	4000 V
---	--------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	10 mm ²
---	--------------------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes