



HWW450H

Sentinel elektroniskt skydd LI

Tekniska egenskaper

Elektriskt skydd

Neutral pol skydd (np) referens för tidsinställning	Tnp samma som tr et tsd
Korttidsskydd (kortslutning) (std): avaktiverbar	Nej
Jordfelsskydd (I ² t): avaktiverbar	Nej
Korttidsskydd av I ² t kurva	Nej
Korttidsskydd (std)	Nej
Larm före utlösning (PTA) fördröjd (tp)	50 %
Larm före utlösning(PTA): strömtröskel (Ip)	90 %
Pre trip alarm (PTA)	Ja
Överbelastningsskydd för Nolla (NP) , ström(IN)	50 % 100 % 200 %
Skydd (np) kan avaktiveras	Ja
Överbelastningsskydd för Nolla (NP)	Ja
Momentant skydd (li): typ	Går ej att ställa in oberoende av varandra, samma som tr och tsd
Momentant skydd (li): Max. utlösningstid	80 ms
Långtidsskydd (överlast) (ltd): inställning för ström	Ir1 x Ir2 x In
Momentant skydd (li): typ	Utan
Långtidsskydd (ltd): IR strömområde	0,36 - 1,0 A
Överbelastningsskydd (ltd): fördröjning (tr)	0,5 s 1 s 2 s 4 s 5 s 8 s 10 s 15 s 20 s 25 s
Långtidsskydd (överlast) (ltd): justerbar fördröjning	Ja
Långtid skydd (överlast) (ltd) fördröjd typ	Justerbar
Långtidsskydd (ltd): kan avaktiveras	Nej
Långtidsskydd (ltd)	Ja
Momentant skydd (li): Max. ingen utlösningstid	25 ms
Momentant skydd (li): rattens inställningskoefficient	1,5 2 3 4 6 8 10 12 15
Momentant skydd (li) referens för ströminställning	li... x In
Momentant skydd (li): deaktiveringsbart	Ja
Momentant skydd (li)	Ja
Momentant skydd (li): Noggrannhet	15 - 15 %
Jordfelsskydd (GF)	Nej

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----