



FWK3502100VERZ

**Goulotte zinguée resistante au feu L. 1500mm**

**Caractéristiques techniques**

**Sécurité**

Classe de résistance au feu	I90
-----------------------------	-----

**Architecture**

Nombre de côtés résistants aux feu	4
------------------------------------	---

**Installation, montage**

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	88 mm
Largeur	250 mm
Longueur	1500 mm
Hauteur intérieure	50 mm
Largeur intérieur	209 mm
Section intérieure	10450 - 10450 mm <sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	43
---	----

**Matière**

Matière	Plâtre Acier
---------	-----------------

Traitement de surface

Galvanisé

**Equipement**

Matière de la gaine	Acier
---------------------	-------

**Matière**

Couleur	Zinc
---------	------

**Equipement**

Nombre d'agrafes par mètre	0
----------------------------	---

Peut être cloisonné	Oui
---------------------	-----

Nombre de cloisons clipsables	0
-------------------------------	---

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

**Illustrations | dessins**

