



WH23430200Q

kallysto AP komplett: DrehDim.Ph.-An-/Abschn.20-400W/LED 3-90W /R/L/C/ Weiss

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Ultraweiss
RAL Nummer	9016
Werkstoff	Duroplast

**Abmessungen**

Achsdurchmesser	4 mm
Höhe	88 mm
Breite	88 mm
Tiefe	59 mm

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Dreh-/Druckknopf
-----------------------	------------------

**Beleuchtung**

Dimmbare 230 V LED Lampe	3 - 90 W
--------------------------	----------

**Texte**

Dimmprinzip	Phasenan-, Phasenabschnitt oder LED-Phasenanschnitt je nach Lastart, selbstlernend
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Spannung	Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich
Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Nebenstelleneingang	Mit Nebenstelleneingang für Taster (Schliesser) Mit Einflächenbedienung Mit Eingang für Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer
Bedienung & Steuerung	Keine Bluetooth-Schnittstelle

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----