



6719323502

Gehäuseunterteil 2fach waagrecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 polarweiß

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module 2

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 76 mm

Breite 147 mm

Tiefe 56 mm

Ausstattung

Mit Kabeleinführung Ja

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Zubehör

Mit Rahmenabdeckung Ja

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

Stoßfestigkeit IK IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

Texte

Montageart Für waagerechte Montage

Dichtung Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja