



6719323502

Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 polarweiß

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module

2

Werkstoff

Farbe

Polarweiß

RAL Nummer

9010

Glanzgrad

Matt

Werkstoff

Thermoplast

Oberfläche

Unbehandelt

Abmessungen

Höhe

76 mm

Breite

147 mm

Tiefe

56 mm

Ausstattung

Mit Kabeleinführung

Ja

Installation, Montage

Montage auf

Aufputz

Zubehör

Mit Rahmenabdeckung

Ja

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP55

Stoßfestigkeit IK

IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-15 - 30 °C

Texte

Montageart

Für waagerechte Montage

Dichtung

Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja