



LF2003609016

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Výška	20 mm
Šířka	33 mm
Délka	2000 mm
Vnitřní průřez vodiče	420 - 420 mm <sup>2</sup>

**Kapacita**

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	2
---	---

**Materiál**

Materiál	Polyvinylchlorid (PVC)
Povrch	Neošetřený
Kód RAL	9016
Barva	Dopravní bílá

**Bezpečnost**

Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP30

**Normy**

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ne
---	----

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

**Konektivita**

Spojení kanálu	Bez spojky
----------------	------------

**Vybavení**

Počet přepážek	1
Počet oddílů	2 - 2
Počet připojitelných přepážek	0
Včetně kabelové příchytky	Ne
S ochrannou fólií	Ne

**Udržitelnost**

Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

**Ilustrace a výkresy**

