



FZ005NV1

Dveře pravé s uzávěrem perforované pro FWx/FP41x, 619x269 mm, IP30

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	619 mm
Šířka	269 mm
Hloubka	12 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Typ dveří rozvaděče	Ochranné dveře
Typ rukojeti	Výklopná rukojeť se západkou
Počet zámků	1

Materiál

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Barva produktu	Bílá
Materiál	Ocel
Povrch	Práškové lakování

Architektura

Poloha dveří rozvaděče	Vpravo
------------------------	--------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP3X
Typ uzamčení	Bez objímky proti zlomení

Vybavení

Počet polí v šířce	1
Počet klíčů	1

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----