



WH23430209Q

kallysto apparent complet: Var.rot. à c.d.ph.asc./desc.400W/LED 90W Brun

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension de service	230 - 230 V
--------------------	-------------

**Connectivité**

Avec système bus radio-KNX	Non
----------------------------	-----

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Marron
Code RAL	8014
Matière	Duroplast

**Dimensions**

Ø de la dimension de l'axe	4 mm
Hauteur	88 mm
Largeur	88 mm
Profondeur	59 mm

**Architecture**

Type d'organe de commande	Bouton poussoir/rotatif
---------------------------	-------------------------

**Éclairage**

Lampes LED réglables 230 V	3 - 90 W
----------------------------	----------

**Textes**

Principe de variation	Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Tension	Vérification de la tension possible sans démontage
Mode de montage	Pour fixation par vissage
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Entrée de poste auxiliaire	Avec entrée de poste auxiliaire pour bouton-poussoir (NO) avec commande centralisée Avec entrée auxiliaire pour variateur rotatif universel
Fonctionnement & contrôle	Pas d'interface Bluetooth

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----