



EV106



## Fernsteuergerät 1-10V

### Technische Eigenschaften

#### Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

#### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

#### Konnektivität

Dimmung DALI	Nein
--------------	------

#### Leistung

Stromverbrauch während des Betriebs	3 VA
-------------------------------------	------

Leistungsaufnahme standby	1 W
---------------------------	-----

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 45 °C
--------------------	-------------

#### Abmessungen

Höhe	85 mm
------	-------

Breite	71 mm
--------	-------

Tiefe	65 mm
-------	-------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

#### Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

#### Elektrischer Strom

Steuerstrom 1-10 V Slave	50 mA
--------------------------	-------

#### Werkstoff

Farbe	Grau
-------	------

#### Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Montageart	Zur Montage Auf DIN-Hutschiene
------------	--------------------------------

Anschluss	Anschluss für beleuchtbare (max. 5 mA) oder Standardtaster
-----------	--