



RED722Y



Video-Umsetzer bidirektional 2Draht Bus System / 75 Ohm Signal UP

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module	0
---------------	---

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Lager-/Transporttemperatur	-25 - 70 °C
----------------------------	-------------

Leistung

Leistungsaufnahme standby	0,24 W
---------------------------	--------

Stromverbrauch während des Betriebs	1,80 VA
-------------------------------------	---------

Spannung

Betriebsspannung über Bus	22 - 24 V
---------------------------	-----------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht
---	--------

Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm ²
-------------------	-----------------------

Funktionen

Funktion	Wandeln
----------	---------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----