Produktdatenblatt
RED722Y

ELCOM.



RED722Y

IP20

Video-Umsetzer bidirektional 2Draht Bus System / 75 Ohm Signal UP

Technische Eigenschaften

Kapazität	
Anzahl Module	0
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 70 °C
Leistung	
Leistungsaufnahme standby	0,24 W
Stromverbrauch während des Betriebs	1,80 VA
Spannung	
Betriebsspannung über Bus	22 - 24 V
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Kompatibilität	
Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht
Anschluss	
Leiterquerschnitt	0 - 0 mm²
Funktionen	
Funktion	Wandeln
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja