



FL054BW

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	800 mm
Largeur	1000 mm
Profondeur	300 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1.50 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe I
Résistance aux chocs IK	IK10

**Equipement**

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
--	---

**Installation, montage**

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

**Matière**

Couleur	Acier inoxydable
Traitement de surface	Poncé
Matière	Acier inoxydable

**Cache, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------