



TR131A



Převodník pro bezdrátové a sběrníkové rozhraní (RF/TP), nástěnný, KNX RF, bílá

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí nad sběrníci	30 - 30 V
------------------------------	-----------

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy quicklink
-----------------------------	--------------------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP30
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	0 - 45 °C
------------------	-----------

Připojení

Typ konektoru/zástrčky, systém sběrnice	Připojovací svorka
Typ konektoru/zástrčky	Tlačítko/spínač

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----