



M59539010

Endstück schnittkasierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 25x25mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	25 mm
Breite	25 mm

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Ausstattung

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

Konfiguration

Schnittkasierend	Nein
------------------	------

Konnektivität

Montageart	Schraubanschluss Schnappbefestigung
------------	--

Abbildungen | Zeichnungen

