




75040001

IP20



Sběrníková spojka, pod omítku KNX

Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení ETS

Konektivita

Se sběrníkovým systémem KNX RF Ne

Druh montáže Upevnění šrouby

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Napětí

Provozní napětí nad sběrníci 21 - 32 V

Rozměry

Vestavěná hloubka 21,80 mm

Materiál

Materiál Kov
Umělá hmota

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano