




75040001



Buskopplare KNX, för apparatdosa med fästram, utan klor

Tekniska egenskaper

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds ETS

Anslutning

Med bussystem KNX radio Nej

Användningsförhållanden

Drifttemperatur -5 - 45 °C

Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Spänning

Driftspänning över buss 21 - 32 V

Installation, montering

Montering Infälld montering

Dimensioner

Inbyggnadsdjup 21,80 mm

Material

Material Metall
Plast

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja