



FL169A

Porte, orion plus, vitrée, métallique, CL1, pour coffret, 650x500x200mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	650 mm
Largeur	500 mm
Profondeur	200 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1.20 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Triangle 7 mm Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
--	---

Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

Équipement

Nombre rangées	4
----------------	---

Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	2
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----