



FL166A

Porte, orion plus, vitrée, métallique, CL1, pour coffret, 600x600x250mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	600 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	250 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1.2 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Triangle 7 mm Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
--	---

Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matériau	Acier

Cache, porte

Nombre de portes	1
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----