



FWB64N3

Feldvert.AP,univers,IP44,SKII,192PLE,4x6Reihen,HS Abstand150mm,950x1050x161mm

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom 125 A

Ausstattung

Anzahl der Schienen 18

Anzahl Reihen 18

Anzahl Felder 4

Mit Neutralleiterklemmenblock Nein

Kapazität

Anzahl Module 192

Funktionen

Mit Leitungseinführung Ja

Abmessungen

Höhe 950 mm

Breite 1050 mm

Tiefe 165 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 2

Anzahl der Schlösser 1

Ausführung des Handgriffes Klappgriff mit Vorreiber

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten 48

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Aufputz

Werkstoff

Werkstoff Stahl

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiss

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock Nein

Mit Montageplatte Nein

Sicherheit

Schutzklasse Schutzklasse II

Schutzart IP IP44

Schliessungstyp Stangenschloss

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja