



FL160A

Шафа металева ORION Plus, IP65, прозорі двері, 500X300X200мм

Технічні характеристики

Розміри

Висота	500 mm
Ширина	300 mm
Глибина	200 mm
Товщина бічної стінки	1,20 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP65
Клас захисту	Клас ізоляції I
Тип блокування	3-сторонній 7 мм Ключовий замок
Ударостійкість IK	IK10

Обладнання

Кількість секцій по ширині	0
Кількість отворів у фланцевій пластині	2

Установлення, монтаж

Монтаж на	Настінний монтаж
Підходить для зовнішнього використання	Ні

Матеріали

Colour	Світло-сірий
Код RAL	7035
Обробка	З порошковим покриттям
Матеріал	Сталь

Обладнання

Кількість рядів щита	3
----------------------	---

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Дверцята/кришка прозорі	Так
Тип дверей шафи	Одинарні двері

Електричний струм

Номінальний струм	250 A
-------------------	-------

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----