
Produktdatenblatt
M61469010



M61469010

T-Stück schnittkaschierend aus Kunststoff halogenfrei zu LF 20x35mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	20 mm
Breite	33 mm
Maß a	92 mm

Zubehör

Art des Zubehörs	Haubenformteil

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C

Ausstattung

Mit Schutzfolie	Nein

Konfiguration

Schnittkaschierend	Nein

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

