
Karta katalogowa
M61469010



M61469010

tehalit.LF Element T/X 20x35/36mm biały

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	20 mm
Szerokość	33 mm
Wymiar a	92 mm

Akcesoria

Typ akcesoriów	Formowany

Normy

Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12	Nie

Materiały

Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Obróbka	Stan surowy
Kolor	Czysta biel
Kod RAL	9010

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK07

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 60 °C

Sprzęt

Z folią ochronną	Nie

Konfiguracja

Nakładka	Nie

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

