



WH36226405Q

**robusto AP Gr.1 komplett: SchlüsselSch.S1/1p/0-1-2-1&2/ ohne Zyl. IP21 Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse
------------------	----------------------------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Abmessungen**

Abmessungen	86 x 86 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK07

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
-----------------------	-----------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	25 A
-----------	------

**Texte**

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtabar)
Schaltart/Variante	Serienschalter Schema 1/1-polig

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----