



FWB64D1

Feldvert. AP, univers, IP30, SKII, 288PLE, 4x6Reihen 950x1050x161mm, leer o. Tür

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	950 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	165 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schliessungstyp	Ohne Schloss
Stossfestigkeit IK	IK09

Ausstattung

Anzahl Felder	4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Außenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Reinweiss
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Ausstattung

Anzahl Reihen	6
---------------	---

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	0
Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----