



FWB64D1

Coffret FWB,univers, 6rang. 288mod. IP30 cl.II vide sans porte, 950x1050x161mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	950 mm
Largeur	1050 mm
Profondeur	165 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK09

Equipement

Nombre de travée de large	4
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8

Installation, montage

Montage	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

Equipement

Nombre rangées	6
----------------	---

Cache, porte

Nombre de portes	0
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----