



FWB64D1

Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 288M, 950x1050x161mm

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	950 mm
Širina	1050 mm
Dubina	165 mm
Debljina bočnog zida	1 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP30
Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Vrsta zaključavanja	Bez brave
Otpornost na udarce IK	IK09

Oprema

Broj sekcija u širinu	4
Broj otvora ploče	8

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža u zid/PŽ
Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne

Materijali

Boja	Čista bijela
RAL kod	9010
Obrada	Praškasto ofarbano
Materijal	Željezo

Oprema

Broj redova	6
-------------	---

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	0
Broj brava	0
Vrata/poklopac je proziran	Ne

Električna struja

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----