




85656139



IP20



KNX-radioemiter, zidni, 2-struki, ravni, solarni, quicklink, R.1/R.3, p.bijela

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije	quicklink
------------------------------	-----------

Napon

Radni napon	3 - 3 V
-------------	---------

Oprema

Broj kanala	4
Radni ciklus odašiljača	1 %

Povezivost

Radio protokol	KNX Radio
Kategorija prijemnika	2

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

Dimenzije

Visina montaže/sklapanja	14 mm
--------------------------	-------

Materijali

Boja	Polarna bijela
Materijal	Termoplastika

Tekst

Funkcija	Easy dodatne funkcije: +6 scena, način rada ON/OFF, 1 kontrola tastera za gore/dole Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)
Zaštita	Sa zaštitom od demontaže
Napon	Napajanje preko solarnih ćelija
Način instalacije	Za montažu na ravnu površinu i proširenje kombinacija

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da