



BDE04087011

**Blindeckel ultra-flach E04 147x247mm für 8mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

**Abmessungen**

Einbautiefe	53 mm
Einbaubreite	247 mm
Einbaulänge	147 mm
Länge	161 mm
Breite	161 mm
Tiefe der Bodenbelagsaussparung	8 mm

**Konfiguration**

Einbaugröße (Unterflursysteme)	E04
--------------------------------	-----

**Installation, Montage**

Geeignet für Bodenvertiefungen	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Feuchtreinigung	Nein

**Anleitung**

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

**Werkstoff**

Werkstoff	Polyamid (PA)
-----------	---------------

**Abdeckung, Tür**

Werkstoff Deckel	Polyamid (PA)
------------------	---------------

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last auf kleine Oberfläche	1,5 kN
--------------------------------------	--------

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung	Blind
------------------	-------

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

**Texte**

Kabelausslass	Ohne Kabelausslass im Deckel
---------------	------------------------------

**Werkstoff**

Farbe	Eisengrau
RAL Nummer	7011

**Anschluss**

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	0
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	0

**Ausstattung**

Anzahl der Gerätebecher	0
-------------------------	---

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

Abbildungen | Zeichnungen

