



BDE04087011

Kryt pro E04 pro 8mm tloušťka obložení, šedý

Technické vlastnosti

Architektura

S ochranným rámem na koberec	Ano
S prostorem pro koberec	Ano

Rozměry

Vestavěná hloubka	53 mm
Vestavěná šířka	247 mm
Vestavěná délka	147 mm
Délka	161 mm
Šířka	161 mm
Tloušťka prohlubně pro koberec	8 mm

Konfigurace

Instalační velikost (podlahová instalace)	E04
---	-----

Instalace, montáž

Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž	Ano
Vhodné pro montáž do betonu	Ano
Vhodné pro venkovní použití	Ne
Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy	Ano
Vhodné pro mokré čištění	Ne

Instrukce

Údržba podlah	Suché
---------------	-------

Materiál

Materiál	Polyamid (PA)
----------	---------------

Kryt, dveře

Materiál krytu	Polyamid (PA)
----------------	---------------

Podmínky použití

Svislé zatížení působící na malou plochu	1,5 kN
--	--------

Kryt, dveře

Typ víka	Záslepka
----------	----------

Funkce

Vhodné pro podlahový žlab	Ano
---------------------------	-----

Texty

Vývod kabelů	Bez kabelového vývodu v krytu
--------------	-------------------------------

Materiál

Barva	Kovově šedá RAL 7011
Kód RAL	7011

Připojení

Počet vstupů potrubí	0
----------------------	---

Vybavení

Počet zásuvek SCHUKO	0
Počet nosičů přístrojů	0
Počet zásuvkových boxů	0

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK08
Třída ochrany v nepoužívaném stavu	IP30

Ilustrace a výkresy

